



Nova cena: 5510,00 RSD

~~Cena: 5445,00 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust: 65,00 RSD

TRAJNO NISKA CENA-samo 4499 dinara!!! Držač papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira MEDICUT ROLL Vialli K8

Opis

Držač papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira MEDICUT ROLL Vialli K8 (medical use)

- Pritiskom na ručicu sa strane aparat odmota 13 cm papira. Papir se zatim pocepa povlačenjem u stranu, preko nazubljene plastike na dnu aparata.
 - Veliki kapacitet
 - Mogućnost zaključavanja
 - Nije potrebna struja ni baterije
 - Pogodan za korišćenje u medicinskim ustanovama zato što se ručica može pritiskati laktom.
 - Snimak načina upotrebe možete pogledati [ovde](#)
 - Kapacitet: Prečnik rolne do 20 cm, širina rolne do 22 cm. Rolna se postavlja horizontalno u aparat.
 - Aparat je izrađen od visokokvalitetne ABS plastike.
 - Odgovara svim HCCP i ostalim standardima.
 - Odgovarajući papirni ubrus: Papirni ubrus u džambo rolni, prečnika rolne do 20 cm, širine rolne do 22 cm. Nije potrebna tačna fiksna dimenzija rolne, već rolna može biti širine od 19 cm do 22 cm.
 - Moguće je korišćenje papirne rolne sa perforacijom i bez perforacije izmeću listova.
 - Boje u kojima se držači papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira MEDICUT ROLL Vialli K8 proizvode su: Bela, Transparentna, Crna i Metalik Siva.
 - Montaža dispnzera za papirne ubruse se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu.
 - Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dispnzera za papirne ubruse, već se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu naći u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dispnzera za papirne ubruse na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet tačaka na polećinu dispnzera, po jednu tačku u uglovima i jednu tačku na sredini dispnzera. U slučaju lepljenja, poželjno je dispnzera dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dispnzera za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dispnzera u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dispnzera koristiti 24 časa posle obavljene montaže lepljenjem. Papirnu rolnu stavite u dispnzera tek kada se lepak stegne! U slučaju montaže dispnzera za papirne ubruse pomoću tiplova i šrafova, dispnzera se može koristiti odmah.
- Držač papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira MEDICUT ROLL Vialli K8 (medical use) se još može nazivati i :
- Kutija za papirne ubruse u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira

01. Držači toalet papira i papirnih ubrusa: Držač rolne papirnih ubrusa Transparent

Dispenser papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira

Dozator za papirne ubruse u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira

Autocut dispenser ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira

Enmotion dispenser ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira

Levercut Roll Paper Towel Dispenser

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savič - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@euoplast.co.rs