



**Nova cena: 6220,00 RSD**

~~Cena: 6653,79 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust: -433,79 RSD

TRAJNO NISKA CENA-samo 5499 dinara!!! Držač papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira MEDICUT ROLL Vialli K8B

## Opis

### **Držač papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira MEDICUT ROLL Vialli K8B (medical use)**

- Pritiskom na ručicu sa strane aparat odmota 13 cm papira. Papir se zatim pocepa povlačenjem u stranu, preko nazubljene plastike na dnu aparata.
- Veliki kapacitet
- Mogućnost zaključavanja
- Nije potrebna struja ni baterije
- Pogodan za korišćenje u medicinskim ustanovama zato što se ručica može pritiskati laktom.
- Snimak načinu upotrebe možete pogledati [ovde](#)
- Kapacitet: Prečnik rolne do 20 cm, širina rolne do 22 cm. Rolna se postavlja horizontalno u aparat.
- Aparat je izrađen od visokokvalitetne ABS plastike.
- Odgovara svim HCCP i ostalim standardima.
- Odgovarajući papirni ubrus: Papirni ubrus u džambo rolni, prečnika rolne do 20 cm, širine rolne do 22 cm. Nije potrebna tačna fiksna dimenzija rolne, već rolna može biti širine od 19 cm do 22 cm.
- Moguće je korišćenje papirne rolne sa perforacijom i bez perforacije izmeću listova.
- Boje u kojima se držači papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira MEDICUT ROLL Vialli K8 proizvode su: Bela, Transparentna, Crna i Metalik Siva.
- Montaža dispnzera za papirne ubruse se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu.
- Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dispnzera za papirne ubruse, već se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu naći u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dispnzera za papirne ubruse na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet tačaka na polećinu dispnzera, po jednu tačku u uglovima i jednu tačku na sredini dispnzera. U slučaju lepljenja, poželjno je dispnzera dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dispnzera za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dispnzera u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dispnzera koristiti 24 časa posle obavljene montaže lepljenjem. Papirnu rolnu stavite u dispnzera tek kada se lepak stegne! U slučaju montaže dispnzera za papirne ubruse pomoću tiplova i šrafova, dispnzera se može koristiti odmah.
- Držač papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira MEDICUT ROLL Vialli K8 (medical use) se još može nazivati i :
- Kutija za papirne ubruse u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira

Dispenser papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvla?enje papira

Dozator za papirne ubruse u džambo rolni sa mehanizmom za izvla?enje papira

Autocut dispenser ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvla?enje papira

Enmotion dispenser ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvla?enje papira

Levercut Roll Paper Towel Dispenser

**GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:**

**EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD**

**Anice Savi? - Rebac 13**

**11060 Beograd**

**tel: 011/275-66-66**

**e-mail: [prodaja@euoplast.co.rs](mailto:prodaja@euoplast.co.rs)**