



Nova cena:

~~Cena:~~
Prodajna cena sa popustom
Popust:-1639,00 RSD

Dozator za dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola ili antibakterijski gel, na dolivanje, kapaciteta 1000 ml.



Opis

Dozator za dezinfekciono sredstvo BELI Vialli D6 , izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 1000 ml

Zbog karakteristika pumpe za ispuhavanje te?ne pene,

NE SME SE KORISTITI ZA TE?NI SAPUN

Dozator sa rezervoarom u koji se uliva dezinfekciono sredstvo. Ovaj dozator je izra?en od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Specijalna pumpa omogu?ava koriš?enje sredstava za dezinfekciju na bazi alkohola, kao i antibakterijskog gela za dezinfekciju. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet. Dozator se redovno kontroliše u

akreditovanim laboratorijama.

- Dozator za dezinfekciono sredstvo sa rezervoarom , izra?en je od visokokvalitetne ABS Plastike.
- Kapacitet: 1000 ml (1 L)
- Prilikom svakog ispušavanja te?nosti, dozator ?e izbaciti 0,7ml, što je dovoljno za više od 1400 doza po rezervoaru.
- Tip rezervoara za te?nost: rezervoar sa poklopcem u koji se uliva te?nost je ugra?en u ku?ištu dozatora i lako se skida radi ?iš?enja.
- Mogu?nost zaklju?avanja (klju? se dobija u kompletu sa dozatorom)
- Opciono postoji mogu?nost ugradnje dugmeta za otvaranje umesto klju?a (dugme za otvaranje dozatora nije ura?unato u cenu i poru?uje se posebno)



- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima o bezbednosti hrane i predmeta opšte upotrebe.
- Odgovaraju?e punjenje: Sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola, antibakterijski gel.

NE SME SE KORISTITI ZA TE?NI SAPUN,

zato što te?ni sapun sadrži soli koje mogu oštetiti pumpu!

- Boje u kojima se dozator proizvodi: Bela, Crna i Metalik Siva

Montaža dozatora:

- Montaža dozatora se vrši pomo?u tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator , ve? se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu na?i u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora na podlogu, dovoljno je lepak

naneti u pet tačka na polećinu dozatora, po jednu tačku u uglovima i jednu tačku na sredini dozatora. U slučaju lepljenja, poželjno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 časa posle obavljene montaže lepljenjem. U slučaju montaže dozatora pomoću tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.

Održavanje dozatora:

Ovaj dozator ne zahteva specijalno održavanje. Bitno je samo koristiti odgovarajuće punjenje (dezinfekciona sredstva na bazi alkohola ili antibakterijski gel) koje u sebi nema mikro čestica. Dovoljno je povremeno skinuti rezervoar sa poklopcem i oprati ga toplom vodom iznutra i spolja. Dozator spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do oštećenja spoljnih površina.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savić - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@euoplast.co.rs