




**Nova cena:1925,00 RSD**

Prodajna cena sa popustom

Dozator za dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola ili antibakterijski gel, na dolivanje, kapaciteta 500 ml



## Opis

***Dozator za dezinfekciono sredstvo METALIC Vialli D5CM , izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 500 ml***

***Zbog karakteristika pumpe za ispumpavanje,***

***NE SME SE KORISTITI ZA TE?NI SAPUN***

Dozator sa rezervoarom u koji se uliva dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola. Ovaj dozator je izra?en od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Specijalna pumpa omogu?ava koriš?enje sredstava za dezinfekciju na bazi alkohola, kao i antibakterijskog gela za dezinfekciju. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta

visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet. Dozator se redovno kontroliše u akreditovanim laboratorijama.

- Dozator za dezinfekciono sredstvo sa rezervoarom , izrađen je od visokokvalitetne ABS Plastike .
- Kapacitet: 500 ml (0,5L)
- Prilikom svakog ispušavanja tečnosti, dozator će izbaciti 0,7ml, što je dovoljno za više od 700 doza po rezervoaru.
- Tip rezervoara za tečnost: rezervoar sa poklopcem u koji se uliva tečnost je ugrađen u kućištu dozatora i lako se skida radi čišćenja.
- Mogućnost zaključavanja (ključ se dobija u kompletu sa dozatorom)
- Opciono postoji mogućnost ugradnje dugmeta za otvaranje umesto ključa (dugme za otvaranje dozatora nije uračunato u cenu i poručuje se posebno)



- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima za bezbednost proizvoda.
- Odgovarajuće punjenje: Sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola, antibakterijski gel.

**NE SME SE KORISTITI ZA TEŽNI SAPUN,**

**zato što teži sapun sadrži soli koje mogu oštetiti pumpu!**

- Boje u kojima se dozator za dezinfekciona sredstva proizvodi: Bela, Crna i Metalik Siva

---

**Montaža dozatora:**

- Montaža dozatora se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator , već se moraju kupiti odvojeno. Ovi

lepkovi se mogu na?i u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet ta?aka na pole?inu dozatora, po jednu ta?ku u uglovima i jednu ta?ku na sredini dozatora. U slu?aju lepljenja, poželjno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 ?asa posle obavljene montaže lepljenjem. U slu?aju montaže dozatora pomo?u tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.

---

### **Održavanje dozatora:**

Ovaj dozator ne zahteva specijalno održavanje. Bitno je samo koristiti odgovaraju?e punjenje (dezinfekciona sredstva na bazi alkohola ili antibakterijski gel) koje u sebi nema ?vrstih mikro ?estica. Dovoljno je povremeno skinuti rezervoar sa poklopcem i oprati ga toplom vodom iznutra i spolja. Dozator spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do ošte?enja spoljnih površina.

---

### **GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:**

**EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD**

**Anice Savi? - Rebac 13**

**11060 Beograd**

**tel: 011/275-66-66**

**e-mail: [prodaja@euoplast.co.rs](mailto:prodaja@euoplast.co.rs)**