




**Nova cena:1430,00 RSD**

~~Cena: 2250,00 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust:-820,00 RSD

MIDI Drža? složivih papirnih ubrusa C-V (savijenih na pola), izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 300 listova ubrusa.



## Opis

### ***MIDI drža? papirnih ubrusa u listi?ima K40B CRNI Vialli (za 300 listi?a)***

- Kapacitet: 300 listi?a papirnih ubrusa savijenih na pola (C ili V)
- Aparat je izra?en od visokokvalitetne ABS plastike.
- Mogu?nost zaklju?avanja klju?em koji se dobija uz aparat. U slu?aju da izgubite klju?, možete ga poru?iti kod nas kao rezervni deo. Postoji i mogu?nost da se klju? zameni dugmetom za otvaranje ukoliko nema potrebe da se aparat zaklju?ava. Ukoliko želite da kupite dugme uz aparat, naglasite to našoj službi prodaje prilikom naru?ivanja.
- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima o bezbednosti hrane i predmeta opšte upotrebe, kao i direktivama Evropske unije.
- Prilikom koriš?enja, korisnik dodiruje samo onaj listi? koji uzima, a slede?i listi? ostaje nedirnut u aparatu ?ime se spre?ava kontaminacija papira za slede?eg korisnika.
- Odgovaraju?i papir za aparat: Papirni ubrus, dimenzije savijenog listi?a:10,5 cm x24 cm ,
- Odgovaraju?i papirni ubrus: Samosloživi V papirni ubrus u listi?ima (ubrus savijen na pola).

Izbor papirnih ubrusa možete pogledati [ovde](#) . Imamo veliki izbor papirnih ubrusa izrađenih kako od 100% celuloze, tako i od 100% celuloze sa dodatkom reciklirane celuloze.



- Boje u kojima se aparat K41 proizvodi: Bela, Crna, Providna i Metalik Siva

- Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa međunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet proizvoda.

---

### **Montaža aparata:**

- Montaža aparata se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz aparat, već se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu naći u svakoj farbari. Prilikom lepljenja aparata na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet tačaka na polećinu aparata, po jednu tačku u uglovima i jednu tačku na sredini aparata. U slučaju lepljenja, poželjno je aparat dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko aparata za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali aparat u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je aparat koristiti 24 časa posle obavljene montaže lepljenjem. U slučaju montaže dozatora pomoću tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah. Aparat se montira po uputstvu koje se dobija uz aparat.

### **Održavanje aparata:**

Ovaj aparat ne zahteva specijalno održavanje. Aparat spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do oštećenja spoljnih površina.

---

**GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:**

**EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD**

**Anice Savi? - Rebac 13**

**11060 Beograd**

**tel: 011/275-66-66**

**mob: 063 8 333 666**

**e-mail: [prodaja@euoplast.co.rs](mailto:prodaja@euoplast.co.rs)**